FL118A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 650mm l 400mm p 250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	650 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	250 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm, Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement	
Nombre de travée de large	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	4

Installation, montage	
Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique	
Courant assigné nominal	630 A

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification