WE060

Variateur rotatif Essensya lampes eco

Caractéristiques techniques

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Pure
Code RAL	9010
Matière	Polycarbonate (PC)
Puissance	
P max. avec lampes à incandescence	20 - 275 W
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm²
Capacité	
Nombre de modules	2

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification