

WMV025

Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V

Architecture

Nombre de pôles	2

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquittement	Non
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Couleur	Alba
Matière	Métal, Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Profondeur	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Produit compatible avec	Serie 1930
Related Systems	Berker Serie 1930 / Verre

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification