XEV205

Borne de charge VE witty park 2x4kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	4 kW
Puissance raccordée	8 - 8 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'energie	1

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Connectivité

Quantité des points de chargement	2

Fonctions

Avec gestion de charge	Non

Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec sortie à manque de courant	Oui

Raccordement

Type de connection / prise	Type 2

Dimensions

Largeur	346 mm
Longueur	480 mm
Profondeur	233 mm

Installation, montage

Montage	Montage mural

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification