FB9923049016

Angle intérieur pour goulotte FB 100x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	clipsé
Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Compatibilité	
Compatibilité produits	FB
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Dimensions	
Hauteur de goulotte	100 mm
Largeur de goulotte	230 mm
Mesure a	250 mm
Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	Non
Matières	
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration	
Plage angulaire	90 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification