FL165A

Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 600x400x250mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A

Dimensions

Profondeur de montage	250 mm
Profondeur produit installé	250 mm
Profondeur interne	250 mm
Hauteur produit installé	600 mm
Largeur produit installé	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable	Oui
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale

Equipement

Nombre de clés	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe I
Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification