FL500B

Armoire,orion plus,murale,single polyester,550x600x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non

Modèle

Nombre de modules	0

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	550 mm
Largeur produit installé	600 mm
Largeur dans les unités de division	23
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	par clé
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	matière plastique

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	0

Equipement

Nombre rangées	3
Nombre de clés	1
Accessoriable	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Sécurité

Conformité REACH	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification