FV42A

Coffret saillie, VegaD IP55, 800x550x275mm, 48 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	en saillie
Modèle	
Nombre de modules	48
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	160 A
Dimensions	
Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	218 mm
Hauteur produit installé	800 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Porte, couvercle	
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	par outil spécial
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Connexion	
Nombre d'entrée de câbles	4
Eléments fournis	
Avec couverture	Oui
Equipement	
Nombre rangées	4

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Nombre de clés	1
Nombre de rails	2
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification