GBD5013149016

Angle intérieur pour GBD 56x134mm en ABS en blanc

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	clipsé
Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Compatibilité	
Compatibilité produits	GBD
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Dimensions	
Hauteur de goulotte	56 mm
Longueur	110 mm
Largeur de goulotte	134 mm
Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	Non
Matières	
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration	
Plage angulaire	83 / 97 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-30…90 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification