LF1001009010

Goulotte 10010,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Dimensions	
Hauteur de goulotte	10 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	12 mm

Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	0

Porte, couvercle	
Forme de couvercle	prémonté

Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble	
Section intérieure / utile	84 mm²

Equipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…60 °C

Température

Température ambiante	-5…65 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification