LFR2003509010T2

Goulotte flexible LFR 20x20mm en PVC blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Dimensions	
Hauteur de goulotte	18 mm
Longueur	20000 mm
Largeur de goulotte	33 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm

Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3

Porte, couvercle	
Forme de couvercle	couvercle charnière

Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble	
Section intérieure / utile	700 mm²

Equipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification