VS418TF

Coffret saillie 72 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	en saillie
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Modèle	
Nombre de modules	72
Principales caractéristiques électriques	
Tension nominale	400 V
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	63 A
Dimensions	
Profondeur produit installé	99 mm
Profondeur interne	99 mm
Hauteur produit installé	647 mm
Largeur produit installé	390 mm
Largeur dans les unités de division	18
Porte, couvercle	
Indice de protection avec porte IP	40
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Equipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	4
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Oui

Standards

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-25…40 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification