

47429939

WCD RA met volle afdekplaat, berker S.1, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	16 A

Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz

Spanning	
Nominale spanning	250 V

Aansluiting	
Type connector/steker	Steekklem

Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen	
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm

Materiaal	
Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden	
Type connector/steker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1

Tekst

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Volle afdekplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker S.1