

6161036086

WCD 2P, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	16 A

Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz

Spanning	
Nominale spanning	250 V

Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen	
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm

Materiaal	
Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden	
Type connector/steker	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling	
Type steker contactdoos	Zonder beschermingscontact
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1

Tekst

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7