


BKF350105



Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 350x(105-150)mm droge reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Breedte	350 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	46500 - 46500 mm²
Minimale dekvloerhoogte	105 mm
Nivelleerbereik	105 - 150 mm
Aantal inbouweenheden	3

Capaciteit	
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	192

Gebruiksvoorwaarden	
Maximale belasting	2 - 3 kN

Instructies	
Onderhoud van vloer	Droog

Samenstelling	
Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Materiaal	
Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

Desksel, deur	
Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Functies	
Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Nee