


BKW350060



Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 350x(60-100)mm droge reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Breedte	350 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	16030 - 16030 mm²
Minimale dekvloerhoogte	60 mm
Nivelleerbereik	60 - 100 mm
Aantal inbouweenheden	3

Capaciteit	
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	66

Gebruiksvoorwaarden	
Maximale belasting	2 - 3 kN

Instructies	
Onderhoud van vloer	Droog

Samenstelling	
Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Materiaal	
Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

Desksel, deur	
Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Functies	
Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Ja