

FL54SPX01

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 900x1100x300 mm UV-coating + plint

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Hoogte	900 mm
Breedte	1100 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling	
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	5

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal	
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Desksel, deur	
Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	630 A