

FWQ74N

Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 1100x1050x161mm, 240 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A

Samenstelling

Aantal DIN-rails	22
Aantal rijen	7
Aantal velden in de breedte	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	240

Functies

Met buisinvoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	1100 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	48

Desksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad IP	IP44
Type slot	Staafsluiting, Zonder slot