

FWQ74P1

Opbouwveldverdeler IP30, 1100x1050x161 mm, 336 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A

Samenstelling

Aantal DIN-rails	28
Aantal rijen	7
Aantal velden in de breedte	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	336

Functies

Met buisinvoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	1100 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	160 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Desksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage

Materiaal

Materiaal	Staal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot