

KN030

Tertio voedingsmodule 160 A 1 fase, klemmen rechts

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Hoogte	55 mm
Breedte	126 mm
Dikte rail	12 - 12 mm
Hoogte railsysteem	5 mm
Afstand railsysteem	10 mm

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Railsysteem

Uitvoering	
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	160 A