

LU504

Zekeringhouder L38 3-polig + N 32 A, 4 modulen

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Hoogte	77 mm
Breedte	70 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering	
Aantal polen	4

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	32 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

Capaciteit	
Aantal modulen	4

Alleen voor intern gebruik	
Aantal halve modulen van 17,5 mm	8

Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Installatie, montage	
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen	
Vermogensverlies bij nominale stroom In	2,80 W

Spanning	
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20

Zekering	
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

Desksel, deur	
Vergrendelbaar	Nee