

LVZPSR150

Stroomtrafo gr.00 185 mm 150/5 klasse 1, 5 VA

Technische eigenschappen

Functies	
Nauwkeurigheidsklasse	1

Vermogen	
Vermogen	5 VA

Afmetingen	
Doorsnede van de opening	21 mm
Hoogte	70 mm
Breedte	49,50 mm
Diepte	30 mm

Aansluitmogelijkheden	
Type connector/steker	Schroefaansluiting

Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz

Spanning	
Nominale isolatiespanning Ui	3000 V

Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP10

Stroom / temperatuur	
Primaire meetstroomsterkte In	150 A
Maximaal stroom secundair	5 A
Nominale stroom	150 A

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Railsysteem