

VKG000U-F

0-groepen-uitbreidingsverdeler ALS 30 mA/HACO/direct +F, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Uitvoering

Aantal polen	5

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0

Capaciteit

Aantal modulen	24

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A

Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Desksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16

Aantal fasen	3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars	1

Samenstelling

Aantal groepen	1
Aantal lichtgroepen	0
Aantal rijen	2
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	3
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II