

VKG303D

**6-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct, 1-fase**

## Technische eigenschappen

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

### Uitvoering

| | |
|---|---|
| Aantal polen | 2 |

### Functies

| | |
|---|---|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |

### Configuratie

| | |
|---|---|
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal modulen | 24 |

### Spanning

| | |
|---|---|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |

### Stroom / temperatuur

| | |
|---|---|
| Nominale stroom | 40 A |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Diepte | 89 mm |
| Inwendige diepte | 79,60 mm |
| Hoogte | 475 mm |
| Breedte | 220 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 12 |
| Dikte zijwand | 2,50 mm |

### Desksel, deur

| | |
|---|---|
| Vergrendelbaar | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| RAL-code | 7035 |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof |

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |

| | |
|---|---|
| Aantal fasen | 1 |

**Leveringsomvang**

| | |
|---|---|
| Aantal aardlekschakelaars | 1 |

**Samenstelling**

| | |
|---|---|
| Aantal groepen | 6 |
| Aantal lichtgroepen | 6 |
| Aantal rijen | 2 |
| Met kWh-meter | Nee |
| Aantal DIN-rails | 2 |
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja |
| Met beltransformator | Nee |

**Veiligheid**

| | |
|---|---|
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |