

XEV222

witty.park IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 + modus 2 SCHUKO, RFID

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	7,40 kW
Aansluitvermogen	8 - 8 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	1

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1

Functies

Met loadmanagement	Ja

Samenstelling

Aantal contactdozen	1
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/steker	Type 2;Type 2

Afmetingen

Breedte	346 mm
Lengte	480 mm
Diepte	233 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
Slagvastheid IK	IK10