FP64SW2

Univ. IP54 a.950 l.1050 p.205

Características técnicas

Funções	
coverwithoverpressurerelease	Não

Configuração	
Nº de módulos	288

Compatibilidade	
suitableforlightningprotection	Não

Corrente eléctrica	
Intensidade nominal	250 A

Dimensões	
Profundidade de montagem	205 mm
Profundidade produto instalado	205 mm
Profundidade interna	130 mm
Altura produto instalado	950 mm
Largura produto instalado	1050 mm
Largura das unidades de divisão	48
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

Tampa, porta	
materialthicknesscabinetcover	1 mm
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores	
Cor	Branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço
Tipo de tratamento da superficie	revestimento a pó

Instalação, montagem	
Adaptado a uso interno	Não

Equipamento	
N° de filas	6
Quantidade de secção em largura	4
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	8

canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado

Segurança

Índice de protecção IP	IP54
Classe de protecção	Classe II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
mainfireresistanceexx	-