



GD102N

**Mini ormar, Gamma, NŽ, 2 modula, IP30, 160x55x82 mm**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 230 - 230 V

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

**Električna struja**

Nazivna struja 32 A

**Oprema**

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

Ima montažnu ploču Ne

**Kapacitet**

Broj modula 2

**Funkcije**

Ima glavnu zaštitnu sklopku Ne

Sa uvodima za provodnike Da

**Dimenzije**

Visina 160 mm

Širina 55 mm

Dubina 82 mm

Broj jedinica širine 2

**Poklopac, vrata**

Broj brava 0

Vrata/poklopac je proziran Ne

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža vijcima

**Materijali**

Materijal Plastika

RAL kod

9010

Boja

Čista bijela

**Sigurnost**

Zaštitna klasa

Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK

IK05

Zaštitna klasa IP

IP30

Vrsta zaključavanja

Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom

750 °C