



GD106N

Mini ormar, Gamma, NŽ, 6 modula, IP30, 180x146x82 mm

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja 50 A

Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

Kapacitet

Broj modula 6

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku Ne

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 180 mm

Širina 146 mm

Dubina 82 mm

Broj jedinica širine 6

Poklopac, vrata

Broj brava 0

Vrata/poklopac je proziran Ne

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod

9010

Boja

Čista bijela

Sigurnost

Zaštitna klasa

Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK

IK05

Zaštitna klasa IP

IP30

Vrsta zaključavanja

Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom

750 °C