



HTC320H

Tehničke karakteristike

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 70 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-35 - 70 °C

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa IP	IP20
-------------------	------

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Napon

Vrsta napajanja	DC
Radni napon	24 - 24 V

Veza

Presjek digitalnog izlaza	1,50 - 1,50 mm ²
Presjek digitalnog ulaza	1,50 - 1,50 mm ²

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------