



KXA02E

## Klema za uzemljenje, 2,5mm<sup>2</sup>

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Nazivna struja	0
----------------	---

#### Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

#### Dimenzije

Visina	48,50 mm
--------	----------

Širina	44,50 mm
--------	----------

Dubina	5 mm
--------	------

#### Povezivost

Vrsta priključka/utikača	Vijčana stezaljka
--------------------------	-------------------

#### Materijali

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

#### Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

#### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------------

Presjek krutog provodnika	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-------------------------