



KXA02LH

Klema za fazu, 2,5mm²

Tehničke karakteristike

Električna struja

| | |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 24 A |
|----------------|------|

Dimenzije

| | |
|--------|----------|
| Visina | 48,50 mm |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| Širina | 44,50 mm |
|--------|----------|

| | |
|--------|------|
| Dubina | 5 mm |
|--------|------|

Instalacija, montaža

| | |
|---------------|----------|
| Montiranje na | DIN šina |
|---------------|----------|

Veza

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 0.5 - 2.5 mm ² |
|-----------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Presjek krutog provodnika | 0.5 - 4 mm ² |
|---------------------------|-------------------------|

Materijali

| | |
|------|------|
| Boja | Siva |
|------|------|

| | |
|-----------|---------------|
| Materijal | Poliamid (PA) |
|-----------|---------------|

Povezivost

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Vijčana stezaljka |
|--------------------------|-------------------|