



KXA04LH

Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

Dimenzije

Visina	48,50 mm
Širina	44,50 mm
Dubina	6 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²

Materijali

Boja	Siva
Materijal	Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta priključka/utikača	Vijčana stezaljka
--------------------------	-------------------