



TGA200



Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A

Tehničke karakteristike

Električna struja

Izlazna struja	1.000 mA
----------------	----------

Funkcije

Izlazni napon podešen	Da
-----------------------	----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	0,20 W
--	--------

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Napon

Izlazni napon	24 - 24 V
---------------	-----------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	0 - 45 °C
-------------------	-----------