



TXA111



Napojna jedinica, 320mA, KNX, REG

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula 4

Električna struja

Izlazna struja 320 mA

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Vrsta priključka/utikača quickconnect

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Izlazni napon 28 - 32 V

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm²

Presjek krutog provodnika 0.75 - 2.5 mm²

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Tekst

Osigurač S elektroničkom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja

Spajanje/čvorište Mora se spojiti zaštićeni vodič uzemljenja

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama