



TXA112



## Napojna jedinica, 640mA, KNX, REG

### Tehničke karakteristike

#### Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

#### Električna struja

Izlazna struja	640 mA
----------------	--------

#### Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Vrsta priključka/utikača	quickconnect
--------------------------	--------------

#### Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Izlazni napon	28 - 32 V
---------------	-----------

#### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------------

Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------------

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

#### Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

#### Tekst

Osigurač	S elektroničkom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja
----------	--

Spajanje/čvorište	Mora se spojiti zaštićeni vodič uzemljenja
-------------------	--

Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
------------	---------------------------------