



TXA116



## Napojna jedinica, 2x320mA, KNX, REG

### Tehničke karakteristike

#### Kapacitet

Broj modula 4

#### Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

#### Napon

Radni napon 230 - 230 V

Izlazni napon 28 - 32 V

#### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Tekst

Osigurač S elektroničkom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja

Spajanje/čvorište Mora se spojiti zaštićeni vodič uzemljenja

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama