



VD103ND

Ormar, Cosmos, NŽ, 3M, bez vrata

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

Ima montažnu ploču Ne

Kapacitet

Broj modula 3

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 163,50 mm

Širina 63,50 mm

Dubina 71 mm

Broj jedinica širine 3

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 0

Broj brava 0

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

UV otporno Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C