



VU12NE

**Ormar, Volta, PŽ, IP30, 1x12M**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža

**Električna struja**

Nazivna struja	63 A
----------------	------

**Oprema**

Broj šina	1
Broj redova	1
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne
Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

**Kapacitet**

Broj modula	12
Broj klemna za polumodule po šini	24

**Funkcije**

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

**Dimenzije**

Visina	356 mm
Širina	348 mm
Dubina	98 mm
Ugrađena visina	340 mm
Ugrađena širina	314,50 mm
Ugrađena dubina	89 mm
Broj jedinica širine	12

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0
Vrata/poklopac je proziran	Ne

**Povezivost**

**Materijali**

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
UV otporno	Da

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava, Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C