



VU36NCT

Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M, prazan

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne
Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Ne

Kapacitet

Broj modula	36
Broj klemna za polumodule po šini	72

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	630,50 mm
Širina	348 mm
Dubina	94,50 mm
Ugrađena visina	615 mm
Ugrađena širina	335 mm
Ugrađena dubina	90 mm
Broj jedinica širine	12

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Povezivost

Materijali

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
UV otporno	Da

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava, Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C