


BDQ08127011



Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	57 mm
Einbaubreite	294 mm
Einbaulänge	294 mm
Länge	314 mm
Breite	314 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	12 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Blind

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelaussch	Ohne Kabelaussch im Deckel
-------------	----------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
Ausstattung	
Anzahl der Gerätebecher	0
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q08