


BKWD300080



Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(80-120)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite	300 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	19310 - 19310 mm ²
Mindestestrichhöhe	80 mm
Nivellierbereich	80 - 120 mm
Anzahl der Einbaueinheiten	3

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	79
---	----

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Mit Trennwand	Nein

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
Mit Bodenwanne	Ja