




VANR2013



Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus 3mm Bodenbelag Bodendose-Set

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	242 mm
Außendurchmesser	253 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	3 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Farbe	Aluminium

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 10 kN
--------------------	-----------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Texte

Kabelausschl	Mit Kabelausschl im Deckel
--------------	----------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	6

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R2
