



10156184

### Características técnicas

#### Dimensiones

Profundidad	9.9 mm
Altura	95.2 mm
Ancho	379.2 mm

#### Capacidad

Número de posiciones	5
----------------------	---

#### Materiales, acabados, colores

Color	Aluminio
Color RAL	RAL 9006 - Aluminio blanco
Material	Termoplástico
Superficie	satinado
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para montaje vertical y horizontal
-----------------	------------------------------------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------