



10226014

### Características técnicas

#### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Profundidad | 9.9 mm   |
| Altura      | 80.5 mm  |
| Ancho       | 151.5 mm |

#### Capacidad

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de posiciones | 2 |
|----------------------|---|

#### Materiales, acabados, colores

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Color RAL                            | RAL 9006 - Aluminio blanco |
| Material / elaboración               | Lacado                     |
| Material                             | Duroplástico               |
| Superficie                           | satinado                   |
| Tipo de tratamiento de la superficie | Lacado                     |

#### Utilizar

|         |                   |
|---------|-------------------|
| _empty_ | con portaetiqueta |
|---------|-------------------|

#### Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Identificación

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Serie principal de diseño | BERKER Q.1 |
|---------------------------|------------|

#### Instrucciones

|                  |   |
|------------------|---|
| Texto de la nota | Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch<br>6 mm. |
|------------------|---|