



1061

Mecanismo toma doble equipotencial

Características técnicas

Dimensiones

Profundidad de montaje	17.5 mm
------------------------	---------

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
Superficie	otro

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Sección de conductor (macizo)	6
Pernos de conexión	según DIN 42801
Tipo de conexión	Con terminales roscados

Utilizar

differentiationfeature3web	Con terminales roscados
----------------------------	-------------------------

Identificación

Aplicaciones	Sistemas de conexión y accesorios
Serie principal de diseño	ACCESORIOS
Serie	Zubehör, ARSYS, B2, Berker B.7, S.1, wg Up IP 44