



19650203

Pulsador TS crystal topaz-oro

Características técnicas

Configuración

Tipo de conmutación / variante Contacto NA

Principales características eléctricas

Tensión nominal 24 V

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 1.5 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 13 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Dorado

Color Oro

Color acabado oro

Color RAL RAL 1004 - Amarillo oro

Material En latón

Material/superficie Latón, mejorado, Con SWAROVSKI ELEMENTS

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Conexión

Tipo de conexión Con regletas enchufables

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20...60 °C

Identificación

Serie principal de diseño BERKER TS CRYSTAL

Instrucciones

Texto particular

Adecuado para conectar a través de interfaces de sistema a instalaciones de bus vía radio, KNX vía radio o KNX. Para utilizar como alternativa para la activación circuitos de relés.