



20342045

**Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.1/R.3, negro, brillo**

**Características técnicas**

**Funciones**

Conmutación Con interruptor de conexión/desconexión y 2 LED

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 230 V

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia asignada 50 Hz

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 16 (2) A

**Materiales, acabados, colores**

Color de la serie negro

Color Negro

Material Plástico+Metal

**Gestión de iluminación LED**

LED Con LED para calentar y LED para modo reducción nocturna

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje Sin garras de expansión

**Conexión**

Longitud de cable de sensor 4 m

Tipo de conexión Con terminales roscados

conexión Con conexión aparte para modo reducción nocturna

**Configuración**

Rango de ajuste temperatura del suelo 10...50 °C

Rango de ajuste temperatura ambiente 5...30 °C

**Equipo**

Reducción de la potencia durante la noche ≈ 5 K

Diferencia de temperatura de conmutación ≈ 1 K

Regulación Botón regulador con limitación del rango de temperaturas

Accionamiento regulador Por ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente

**Utilizar**

\_empty\_ con interruptor basculante

**Condiciones de uso**

---

Clase de eficiencia energética	I (1%)
--------------------------------	--------

**Identificación**

---

Aplicaciones	Regulación HVAC
--------------	-----------------

---

Serie principal de diseño	Berker R.1/R.3/R.8
---------------------------	--------------------

---

Serie	Berker R.1, Berker R.3
-------	------------------------