



2040

Interruptor temp. II 15 min.

Características técnicas

Funciones

Tiempo de funcionamiento	15 mn
--------------------------	-------

Configuración

Tipo de conmutación / variante	2 polos desconexión
--------------------------------	---------------------

Ajustes	Ajustable hacia atrás mediante el acoplamiento deslizante
---------	---

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V AC
-----------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	16 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad de montaje	32.3 mm
------------------------	---------

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Terminal	Con terminal de paso
----------	----------------------

Tipo de conexión	Con terminales roscados
------------------	-------------------------

Identificación

Aplicaciones	Control de iluminación
--------------	------------------------

Serie principal de diseño	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
---------------------------	---------------------------