



2041

Interruptor temp. II 120 min.

Características técnicas

Funciones

Tiempo de funcionamiento 120 mn

Configuración

Tipo de conmutación / variante 2 polos desconexión

Ajustes Ajustable hacia atrás mediante el acoplamiento deslizante

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 AX

Dimensiones

Profundidad de montaje 32.3 mm

Materiales, acabados, colores

Material Plástico+Metal

Instalación, montaje

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Conexión

Terminal Con terminal de paso

Tipo de conexión Con terminales roscados

Identificación

Aplicaciones Control de iluminación

Serie principal de diseño CONTROL DE LA ILUMINACIÓN