



29527006

Señalización LED, rojo/verde, K.x, antracita

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Principales características eléctricas

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Potencia

Potencia absorbida para 230 ~, 50 Hz - max. 0,5 W W

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Antracita

Color gris antracita

Color RAL RAL 7021 - Gris negruzco

Material Plástico+Metal

Superficie mate

Gestión de iluminación LED

Cantidad de lámparas LED 4

Instalación, montaje

Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comercio según DIN 49073-1

Conexión

Sección de conductor 2.5 mm²

Equipo

Interruptores/tomas de enchufe Luz roja y verde conmutable mediante un interruptor por separado

Temperatura

Temperatura ambiente -5...40 °C

Identificación

Serie principal de diseño BERKER K.1